



鴻禎泵浦 HONQ CHAN PUMP

ISO 9001 國際品保認證合格工廠

DMS系列機組

HSP/HDS/G/HVS/ACL



HSP型



G型



HDS型

HONQCHAN ENTERPRISE CO., LTD.
NO.59, Jih Tai Street Yung Lin,
Chang Hua Hsien, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-4-8331185, 8371071~72
FAX: 886-4-8357838
[Http://www.hongchan.com.tw](http://www.hongchan.com.tw)

鴻禎企業股份有限公司

地址：彰化縣員林市日泰街59號
電話：(04)8331185 · 8371071~2
傳真：(04)8357838
[Http://www.hongchan.com.tw](http://www.hongchan.com.tw)

鴻禎泵浦

DMS系列 HSP / HDS / G / HVS / ACL

產品用途：

工廠供水、RO水處理、別墅給水、住宅公寓、飲水系統、超級市場、汽車旅館、SPA。

使用條件：

環境溫度：Max.+40°C

液體溫度：+4°C~+40°C

入口壓力：須小於壓力開關(ON)設定值

產品說明：

使用水，管壓降至壓力開關ON值，泵浦自行啟動增壓送水；停止用水時，管壓連壓力開關OFF值時，泵浦自動關機。

並列運轉：


使用單台啟動，隨使用水量增加，單台運轉無法滿足設定之壓力及使用水量時，第二台自行啟動併入運轉補償，隨水量遞減，單台可以滿足設定之壓力及使用水量時，第二台自動停機。

交互運轉：

啟動順序可依設定之間時交替運轉。

產品安裝事項：

- 1.出口管路請使用金屬管，以防止管壓過高或液體溫度異常，導致管路破裂。
- 2.防止蓄水桶入水直接沖入水面所產生之氣泡被泵浦吸入，導致泵浦運轉不停及出口水壓不穩。
- 3.入口管路請勿加裝透氣管，以防止泵浦吸入空氣，導致泵浦運轉不停及出口水壓不穩。



零件名稱	規 格	數 量
控制盤	三相220V / 380V / 440V	1
壓力錶	2 1/2"	1
壓力開關	1-10kg/cm	1
隔膜蓄壓桶		
出口共管	1-10"	1
開關閥	1-8"	2
逆止閥	1"-8"	2
泵浦	0.5-50HP	2

一、電動機：1.馬力 2.相數 3.電壓 4.週率

訂貨時請指示下列事項：二、泵 浦：1.口徑 2.出量 3.總揚程

三、其他事項